
TM4911

Temperatursensor mit Prozessanschluss

TM-050KFEC02- /US/



L = Stablänge entspricht Einbaulänge EL

EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM CN FCM JP

Produktmerkmale			
Messbereich		-40...150 °C	-40...302 °F
Prozessanschluss		Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)	
Einbaulänge EL	[mm]	50	
Einsatzbereich			
Besondere Eigenschaft		Vergoldete Kontakte	
Messelement		1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A)	
Applikation		Hygienebereich	
Medien		Flüssige und gasförmige Medien	
Druckfestigkeit		25 bar	2,5 MPa
Mindesteintauchtiefe	[mm]	15	
Elektrische Daten			
Schutzklasse		III	
Mess-/Einstellbereich			
Stablänge L	[mm]	50	
Messbereich		-40...150 °C	-40...302 °F
Genauigkeit / Abweichungen			
Genauigkeit	[K]	± (0,15 K + 0,002 x|t|)	
Reaktionszeiten			
Ansprechdynamik T05 / T09	[s]	1 / 3; (nach DIN EN 60751)	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80	
Lagertemperatur	[°C]	-40...100	
Schutzart		IP 68; IP 69K	
Zulassungen / Prüfungen			
Schockfestigkeit		DIN EN 60068-2-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit		DIN EN 60068-2-6	10 g (10...2000 Hz)

TM4911

Temperatursensor mit Prozessanschluss

TM-050KFEC02- /US/

MTTF	[Jahre]	22831	
UL-Zulassung		Zulassungsnummer UL	K004
		File Nummer UL	E217884

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	231	
Gehäuse		Zylindrisch	
Abmessungen	[mm]	Ø 64 / L = 74	
Werkstoffe		1.4404 (Edelstahl / 316L)	
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		1.4404 (Edelstahl / 316L) elektropoliert	
Prozessanschluss		Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)	
Passend für Prozessanschlussnorm		DIN 32676 Reihe A (DIN)	Clamp DN50
		DIN 32676 Reihe B (ISO)	Clamp DN42,4, DN48,3
		DIN 32676 Reihe C (ASME BPE)	Clamp 2"
		ISO 2852	Clamp DN40, DN51
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen		Ra < 0,8 µm	
Stabdurchmesser	[mm]	6	
Einbaulänge EL	[mm]	50	

Bemerkungen

Bemerkungen	Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus
	Die Werte für Genauigkeit gelten für bewegtes Wasser.
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: 4, vergoldet



Anschluss

