




RFID-tunniste

ID-TAG/D50X2.2/01



Sovellutus

Sovellutus	Työkappalealustojen koodaus kuljetinjärjestelmissä	
Käyttölämpötila (aktiivinen) [°C]	-25...70	
Huippulämpötila (passiivinen) [°C]	100; (kestotesti: 1 x 100 h)	

Sähköiset tiedot

Toimintataajuus [MHz]	0,125
Muistin koko [bit]	224
Maks. lukujaksojen määrä	rajoittamaton
Maks. kirjoitusjaksojen määrä	100000

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...70
Varastointilämpötila [°C]	-40...90
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynyt / testit

Iskunkestävyys	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Tärinänkestävyys	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
MTTF [vuotta]	2854	

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	6,35
Mitat [mm]	Ø 50 / L = 2,2
Materiaalit	PC musta

Huomautuksia

Huomautuksia	Huippulämpötila 1 x 100 h
	Varastointilämpötila 1 x 1000 h
	isku 6 Achsen je 2000 Schocks
	tärinä 3 Achsen je 2,5 h
Pakkausyksikkö	1 kpl



RFID-tunniste

ID-TAG/D50X2.2/01

Muut tiedot

luku-/kirjoitusetäisyys (mm)

	ID-tunnisteiden paikka	Luku	Kirjoitus	
DTA100	yläpuolella	20...60	20...50	
DTA101	yläpuolella	20...60	—	
DTA200	etupuolessa	65	65	
DTA201	etupuolessa	65	—	
DTA300	etupuolessa	110	110	
DTA301	etupuolessa	110	—	

Kaikki ilmoitetut tiedot koskevat staattisia luku-/kirjoitusoperaatioita.

Ilman kommentteja ilmoitetut tiedot koskevat ID-tunnisteiden asennusta ei-metallisessa ympäristössä.