
KT5005

Kapazitiver Handsensor

KTRSHMK-RBPKG/AM/2M



Produktmerkmale		
Elektrische Ausführung		PNP
Ausgangsfunktion		Schließer
Gehäuse		Zylindrisch
Abmessungen	[mm]	Ø 100 / L = 11
Einsatzbereich		
Arbeitsprinzip		statisch
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	12...30 DC
Stromaufnahme	[mA]	30

KT5005

Kapazitiver Handsensor

KTRSHMK-RBPKG/AM/2M

Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit	[ms]	500
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP
Ausgangsfunktion		Schließer
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	200
Kurzschlussschutz		ja
Überlastfest		ja
Reaktionszeiten		
Reaktionszeit	[ms]	35
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 67; IP 69K; (frontseitig)
Zulassungen / Prüfungen		
MTTF	[Jahre]	394
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	158,5
Gehäuse		Zylindrisch
Abmessungen	[mm]	Ø 100 / L = 11
Werkstoffe		Betätigungsfläche: PA Grilamid TR 90UV transparent; Gehäuse: PC/ABS schwarz; Abdeckring: PC/ABS grün
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	8 x LED, rot
	Betrieb	8 x LED, grün
Zubehör		
Zubehör optional		Abdeckring in verschiedenen Farben
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

KT5005


Kapazitiver Handsensor

KTRSHMK-RBPKG/AM/2M

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR

Anschluss



1	braun
3	blau
4	schwarz