




Lähetinvastaanotinpari, lähetin

O6S-OOKG/0,30m/US



1 tuntopinta



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellukset

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	11; ((24 V))
Suojausluokka	III
Valolaji	punainen valo
Aallonpituus [nm]	633

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin	lähetin
Toimintaetäisyys [m]	< 10
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	300
Valonsäteen mitat /	suurimmalla toimintaetäisyydellä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...60
Suojausluokka	IP 65; IP 67

Hyväksynät / testit

EMC	EN 60947-5-2								
MTTF [vuotta]	2600								
UL-hyväksyntä	<table> <tr> <td>Ta</td><td>-25...50 °C</td></tr> <tr> <td>Enclosure type</td><td>Type 1</td></tr> <tr> <td>Jännitesyöttö</td><td>Class 2</td></tr> <tr> <td>UL-hyväksyntänumero</td><td>E013</td></tr> </table>	Ta	-25...50 °C	Enclosure type	Type 1	Jännitesyöttö	Class 2	UL-hyväksyntänumero	E013
Ta	-25...50 °C								
Enclosure type	Type 1								
Jännitesyöttö	Class 2								
UL-hyväksyntänumero	E013								



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

O6S-OOKG/0,30m/US

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	32,4
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	35,4 x 13 x 21
Materiaalit		kotelo: ABS oranssi; kotelon päällysosa: PPSU musta; tiiviste: EPDM
Materiaali linssi		suojalasi:PMMA
Linssin suuntaus		linssi sivulla
Kiristysmomentti	[Nm]	0,5

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
--------	--------	-----------------

Huomautuksia

Huomautuksia	käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö	1 kpl


Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,3 m, PUR; 2 x 0,25 mm²

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 4



Liitäntä






Lähetinvastaanotinpari, lähetin

O6S-00KG/0,30m/US

kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä



x: etäisyys [mm]

y: varmuuskerroin