
EC2046

Anschlusskabel mit AMP-Steckverbindung

R360/CABLE/2,5M



CE

Einsatzbereich		
Applikation		Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation; Einsatz in mobilen und rauen Anwendungen
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	36 DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...80
Schutzart		IP 20
Zulassungen / Prüfungen		
Norm		DIN 72551-5; DIN 72551-6; DIN ISO 6722
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	1765
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss - AMP-Stecker		
Steckverbindung: 1 x AMP-Junior Timer; Griffkörper: PBT, schwarz; 55-polig, verriegelbar und verpolsicher		

EC2046

Anschlusskabel mit AMP-Steckverbindung

R360/CABLE/2,5M

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2,5 m, PVC, schwarz, Ø 22 mm; FLRY-B; 1 mm² (32 x Ø 0,21 mm)

Diagramme und Kurven

Anschlussstecker

