

KIE3015-FPKG/NI/55V/US-100-DPX



Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (valittavissa)
Tuntoetäisyys [mm]	15
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M30 x 1,5 / L = 143

Käyttöjännite	[V]	10...55 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Virrankulutus	[mA]	14; (24 V)
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		kyllä

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (valittavissa)
Maks. jännitehäviö, [V] binäärilähtö DC	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, [mA] binäärilähtö DC	250
KytKentätaajuus DC [Hz]	40
Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitusuojaus	kyllä

Tuntoetäisyys	[mm]	15
---------------	------	----

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 65



Kapasitiivinen anturi

KIE3015-FPKG/NI/55V/US-100-DPX

Parannettu häiriösuojaus	kyllä; (Parannettu häiriösuojaus (HF-häiriöt))
--------------------------	--

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[vuotta]	743

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	146
Kotelo		kierremalli
Asennus		uppoasennus ei sallittu
Mitat	[mm]	M30 x 1,5 / L = 143
Kierremerkintä		M30 x 1,5
Materiaalit		kotelo, viisto kotelon osa, potentiometri: PBT; mutteri: PC; päätykappale: PC

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
--------	--------------	--------------------

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2
--------------------	------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 4



Liitäntä

