




RFID-Tag

ID-TAG/86X54/06



Einsatzbereich		
Betriebstemperatur (aktiv)	[°C]	-30...50
Elektrische Daten		
Arbeitsfrequenz	[MHz]	13,56
Speichergröße	[bit]	896
Speichertyp		EEPROM
Chiptyp		ICODE SLIX
Anzahl der Blöcke		28
Blockgröße	[Byte]	4
Unique Identification Number (UID)	[Byte]	8
RFID-Standard		ISO 15693
Max. Lesezyklen		unbegrenzt
Max. Schreibzyklen		100000
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-30...50
Schutzart		IP 67
Zulassungen / Prüfungen		
Schockfestigkeit	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Vibrationsfestigkeit	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Funkzulassung		ISO 15693
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	57,2
Abmessungen	[mm]	54 x 86 x 1
Werkstoffe		PVC
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		10 Stück



RFID-Tag

ID-TAG/86X54/06

Weitere Daten

Leseabstand bei Montage auf Nichtmetall (mm)

ANT410 / DTI110 / DTI410	22
ANT411 / DTI111 / DTI411	35
ANT420 / DTI420 / DTI124 / DTI424 / DTM424 / DTM426	20
ANT421 / DTI121 / DTI421 / DTI125 / DTM425 / DTI425 / DTM427	65
ANT430 / DTI130 / DTI430 / DTI134 / DTI434 / DTM434 / DTM436	50
ANT431 / DTI135 / DTI431 / DTI435 / DTM435 / DTM437	85
ANT513 / DTI213 / DTI513 / DTC510	120
ANT515 / DTI215 / DTI515 / ANT516 / DTI216 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	230