
DX2052

Multifunktionsanzeige zur Überwachung von analogen Normsignalen

DISPLAY/AX460/PNP OUT/DC



Schalttafelausschnitt

Produktmerkmale		
Gehäuse		Quaderförmig
Abmessungen	[mm]	48 x 112 x 116
Einsatzbereich		
Applikation		Anzeige und Überwachung analoger Signale; z.B. von Druck-, Temperatur- oder Strömungssensoren
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	18...30 DC
Stromaufnahme	[mA]	100
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der analogen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4
Eingänge		
Anzahl der analogen Eingänge		2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Analogeingang Strom	[mA]	0...20
Analogeingang Spannung	[V]	-10...10
Auflösung		16 bit
Genauigkeit	[%]	0,1
Ausgänge		
Anzahl der digitalen Ausgänge		4
Überlastfest		ja
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...60
Lagertemperatur	[°C]	-25...70
Schutzart		IP 65
Schutzart Klemmen		IP 20
Zulassungen / Prüfungen		
EMV		EN 61000-6-2
		EN 61000-6-3
		EN 61000-6-4

DX2052

Multifunktionsanzeige zur Überwachung von analogen Normsignalen

DISPLAY/AX460/PNP OUT/DC

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	299,5
Gehäuse		Quaderförmig
Montageart		zum Einbau in Schalttafel- oder Konsolenausschnitt; (Schalttafelausschnitt: 91 x 43 mm)
Abmessungen	[mm]	48 x 112 x 116
Werkstoffe		Gehäuse: Noryl UL94-V-0


Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Farb-Display	Vollgrafik-LCD-Display, Touchscreen

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen:

Anschluss



NC nicht belegt