MK5019


Senzor cilindra s utorom u obliku slova T

MKN3000-BPKG/0,3m AS-510-TPS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: MK5101

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 Prednja strana senzora

CE

Značajke proizvoda		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		normalno otvoreno
Dimenzije	[mm]	6,7 x 30 x 6
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 10
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Maks. odgoda uključenja	[ms]	2
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	5000
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da
Domet nadzora		
Osjetljivost reagiranja	[mT]	3
Brzina kretanja	[m/s]	< 5
Točnost / odstupanja		
Histereza	[mm]	1,5
Ponovljivost	[mm]	0,2
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...75
Zaštita		IP 67

MK5019

Senzor cilindra s utorom u obliku slova T

MKN3000-BPKG/0,3m AS-510-TPS

Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Otpornost na udarce/vibraciju	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mehanički podaci		
Prednja strana senzora	prednje	
Cilindričan	cilindri za utor u obliku slova T	
Dimenzije [mm]	6,7 x 30 x 6	
Materijali	plastika	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak - utikač		

Kabel: 0,3 m, PUR / PVC

Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A; Kontakti: 3



Priključak

