
# E43245

## Koaxialrohr für Füllstandsensoren

LR COAX TUBE G3/4 L1000/2BORES




1 Befestigungsklammer für Zentrierstück

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Einsatzbereich** | | | |
| Ausführung | | Ausführung ohne Bohrungen, für Füllstandsensoren, LR | |
| Mediumtemperatur | [°C] | -40...200 | |
| Druckfestigkeit | | 16 bar | 1,6 MPa |
| Vakuumfestigkeit | | -1000 mbar | -0,1 MPa |
| **Mechanische Daten** | | | |
| Gewicht | [g] | 600 | |
| Werkstoffe | | Koaxialrohr: 1.4301 (Edelstahl / 304); Dichtung: NBR faserverstärkt; Zentrierstück: PPS faserverstärkt; Befestigungsklammer: 1.4310 (Edelstahl / 301) | |
| Sensorikanschluss | | Gewindeanschluss G 3/4 Innengewinde | |
| Prozessanschluss | | Gewindeanschluss G 3/4 Außengewinde | |
| Länge L | [mm] | 1000 | |
| **Zubehör** | | | |
| Lieferumfang | | Dichtung: 1 | |
| Zubehör optional | | Zentrierstück für Koaxialrohre: 1, E43222 | |
| **Bemerkungen** | | | |
| Verpackungseinheit | | 1 Stück | |