




AS-Interface-Automatisierungsset für pneumatische Schwenkantriebe

ADDED VALUE PACKAGE AS-i T5




Produktmerkmale	
Ausgangsfunktion	PNP
Einsatzbereich	
Applikation	direkte Auf- und Zu-Ventilansteuerung
Komponenten	Anschaltung T5: 1, AC2316
	Puck: 1, E12724
	Flachkabelabgriff: 1, E75471
	Magnetventil: 1, ZJF131
	Schalldämpfer: 2
	Verbindungskabel: 1, EVC030
Elektrische Daten	
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA]	160
Betriebsspannung AUX DC [V]	26,5...31,6; ("supply class 2" gemäß cULus)
Ein-/Ausgänge	
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 1
Eingänge	
Anzahl der digitalen Eingänge	2



AS-Interface-Automatisierungsset für pneumatische Schwenkantriebe

ADDED VALUE PACKAGE AS-i T5

Ausgänge		
Anzahl der digitalen Ausgänge		1
Ausgangsfunktion		PNP
AS-i Kennwerte		
AS-i Version		2.1
AS-i Profil		S-7.A.E
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	7
AS-i ID-Code	[hex]	A.E
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	763,1
Einbauart		nicht bündig einbaubar
Lochpaarabstand	[mm]	80
Wellenhöhe Ventilantrieb	[mm]	30
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss - Buchse		
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: 3		
		
Ausgänge		
3	Externe Spannung -	
4	Schaltausgang 1 +	
Elektrischer Anschluss - Stecker		
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: 4		
		
Anschluss		
Anschluss		
1	AS-i +	
3	AS-i -	