




Y-Verbindungskabel

Y-CABLE A&D O2I2XX M12 0,5M




Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte
Applikation	Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation; Einsatz in Werkzeugmaschinen, Kühl- und Schmiermitteln
Silikonfrei	nein
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 30 DC
Schutzklasse	II
Strombelastbarkeit gesamt [A]	1,5
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...60
Schutzart	IP 65
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	65,95
Werkstoff Griffkörper	PUR, PVC
Werkstoff Überwurfmutter	Kupferlegierung, vernickelt
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker C	
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Kontakte: 12, vergoldet; Griffkörper: PUR, PVC, schwarz; Arretierung: Kupferlegierung, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5...0,8 Nm	

Y-Verbindungskabel

Y-CABLE A&D O2I2XX M12 0,5M

Elektrischer Anschluss


Anschluss



Elektrischer Anschluss - Buchse A

Kabel: 0,5 m, PVC, schwarz, Ø 4,5 mm

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Kontakte: 3, vergoldet; Griffkörper: PUR, PVC, schwarz; Arretierung: Kupferlegierung, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5...0,8 Nm



Elektrischer Anschluss - Buchse B

Kabel: 0,5 m, PVC, schwarz, Ø 4,5 mm

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: D; Kontakte: 4, vergoldet; Griffkörper: PUR, PVC, schwarz; Arretierung: Kupferlegierung, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5...0,8 Nm

