




Kuituoptiikkavahvistin

OKF-FNKG/US-100-DNF



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset
------------	---

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Virrankulutus [mA]	30; ((24 V))
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	punainen valo
Aallonpituus [nm]	660

Lähdöt

Sähköinen rakenne	NPN
Lähtötoiminto	kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	250
Kytkeätaajuus DC [Hz]	120
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Toimintaetäisyys [m]	0...0,12; (Lähtin/vastaanotinpari)
Tuntoetäisyys [mm]	0...40; (Kohteesta heijastava valokenno)
Toimintaetäisyys säädettävä	kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...60
Suojausluokka	IP 65



Kuituoptiikkavahvistin

OKF-FNKG/US-100-DNF

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[vuotta]	529

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	66
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	50 x 19 x 35
Kanavien lukumäärä		1
Materiaalit		PPO modifioitu

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
--------	-------------	--------------------

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	ruuvimeisseli
	ruuvit: 2 x (M4 x 25 mm)
	Aluslevyt: 2
	jousivälilevyt: 2
	Mutterit: 2

Huomautuksia

Huomautuksia	kirkas kytkentä vastaa avautuvaa (nc) lähtötoimintoa kuituoptisilla lähetin/vastaanotinpareilla vastaa sulkeutuvaa (no) lähtötoimintoa kohteesta heijastavilla kuituoptiikoilla himmeä kytkentä vastaa sulkeutuvaa (no) lähtötoimintoa kuituoptisilla lähetin/vastaanotinpareilla vastaa avautuvaa (nc)) lähtötoimintoa kohteesta heijastavilla kuituoptiikoilla
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 4



Liitäntä

