
E40129

Prozessadapter für kleine Durchflussmengen

FLOW ADAPT SI



Einsatzbereich			
Ausführung		für Strömungssensoren und Strömungswächter	
Applikation		für den industriellen Einsatz	
Montage		über Einschraubverschraubung G1/8A, Einbaulage beliebig	
Medien		Flüssige und gasförmige Medien	
Mediumtemperatur	[°C]	0...80; (Temperaturgradient: 1 K/min)	
Druckfestigkeit		300 bar	30 MPa
Mess-/Einstellbereich			
Durchflussbereich	[ml/min]	2...100	
Zulassungen / Prüfungen			
Druckgeräterichtlinie		Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.	
Sicherheitshinweise		Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.	
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	156,5	
Abmessungen	[mm]	M12 x 1	
Gewindebezeichnung		M12 x 1	
Werkstoffe		1.4404 (Edelstahl / 316L)	
Sensorikanschluss		M12 x 1	
Prozessanschluss		G 1/8	
Zubehör			
Lieferumfang		Dichtungen: 1, U-seal	
Zubehör optional		Adapter: ≤ 30 bar, E40101	
		Adapter: ≤ 300 bar, E40236	
Bemerkungen			
Bemerkungen		Nur in Kombination mit dem Relativmodus des Strömungssensors nutzbar.	
Verpackungseinheit		1 Stück	