




Liitäntäkaapeli

VDOAH040MSS00,6H04STGH040MSS

Katso tekninen huomautus otsikon "Lataukset" alla



| Sovellutus                                          |                                                                                                              |                                                                           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Erityispiirre                                       | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa                            |                                                                           |
| Sovellutus                                          | Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset; Käyttö työstökone-, jäähdytysneste- ja voiteluainesovellutuksissa |                                                                           |
| Silikoni-vapaa                                      | kyllä                                                                                                        |                                                                           |
| Sähköiset tiedot                                    |                                                                                                              |                                                                           |
| Käyttöjännite                                       | [V]                                                                                                          | < 250 AC / < 300 DC                                                       |
| Suojausluokka                                       |                                                                                                              | II                                                                        |
| Maks. kokonaiskuormitettavuus                       | [A]                                                                                                          | 4                                                                         |
| Käyttöolosuhteet                                    |                                                                                                              |                                                                           |
| Ympäristölämpötila                                  | [°C]                                                                                                         | -25...90                                                                  |
| Huomautus / ympäristölämpötila                      |                                                                                                              | cULus: ...75                                                              |
| Ympäristölämpötila (liikkuva)                       | [°C]                                                                                                         | -25...90                                                                  |
| Huomautus / ympäristölämpötila (liikkuva)           |                                                                                                              | cULus: ...75                                                              |
| Varastointilämpötila                                | [°C]                                                                                                         | -25...55                                                                  |
| Varastointikosteus                                  | [%]                                                                                                          | 10...100                                                                  |
| Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan |                                                                                                              | 1K22/ DIN 60721-3-1                                                       |
| Suojausluokka                                       |                                                                                                              | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                               |
| Mekaaniset tiedot                                   |                                                                                                              |                                                                           |
| Paino                                               | [g]                                                                                                          | 53,36                                                                     |
| Valukotelomateriaali                                |                                                                                                              | TPU                                                                       |
| Mutterin materiaali                                 |                                                                                                              | messinki, niklattu                                                        |
| Tiivistemateriaali                                  |                                                                                                              | FKM                                                                       |
| Käyttö energiansiirtoketjuissa                      |                                                                                                              | kyllä                                                                     |
| Käyttö energiansiirtoketjuissa                      | Taivutussäde liikkuissa sovellutuksissa                                                                      | min. 10 x kaapelin halkaisija                                             |
|                                                     | Liikenopeus                                                                                                  | maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s² |
|                                                     | Taivutuskertojen lukumäärä                                                                                   | > 5 Mio.                                                                  |
|                                                     | Vääntörasitus                                                                                                | ± 180 °/m                                                                 |

## Liitäntäkaapeli

VDOAH040MSS00,6H04STGH040MSS

## Huomautuksia

Huomautuksia

Katso tekninen huomautus otsikon "Lataukset" alla

Pakkausyksikkö

1 kpl

## Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Koskettimet: 4, kullattu; Valettu runko: TPU, oranssi; Lukitus: messinki, niklattu;


Kirstysmomentti: 0,6...1,5 Nm



## Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,6 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)


## Liitäntä



## Sähköinen liitäntä - Naarasliitin


Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Koskettimet: 4, kullattu; Valettu runko: TPU, oranssi; Lukitus: messinki, niklattu;

tiiviste: FKM; Kirstysmomentti: 0,6...1,5 Nm



## kaaviot ja käyrät

Ominaiskäyrä kuormitettavuuden alenema

Kuormitettavuuden alenema  $I_{max} \cdot 0,8$  (DIN EN 60512-5-2)

X Ympäristölämpötila [°C]

Y Virta [A]