
DF1100

Einspeisemodul für elektronische Sicherung

Fuse/Standard/24VDC/Module



1 Beschriftungsfeld
2 Push-In Klemmen Schaltausgang 13/14
3 Push-In Klemme 0 V
4 Push-In Klemme 24 V DC

Einsatzbereich		
Ausführung		Klemmschienengehäuse
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	nach SELV/PELV
Nennspannung DC	[V]	24
Eingangsspannung DC	[V]	19,2...30
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Netzausfallüberbrückungszeit (Nennspannung 24 V DC)	[ms]	10
Eingangsstrom (Nennspannung 24 V DC)	[A]	40
Ruhestrom	[mA]	10
Verlustleistung (Nennspannung 24 V DC)	[W]	0,24
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60
Lagertemperatur	[°C]	-40...70
Schutzart		IP 20; (frontseitig)
Verschmutzungsgrad		2
Zulassungen / Prüfungen		
EMV		EN 61000-6-3 — Störemission
		EN 61000-6-2 — Störfestigkeit
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	67
Gehäuse		Quaderförmig
Montageart		Tragschienenmontage; (TH35 (EN 60715))

DF1100

Einspeisemodul für elektronische Sicherung

Fuse/Standard/24VDC/Module

Abmessungen	[mm]	80 x 12,5 x 98

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Push-In Klemmen:

Kontakthebel/-leiste:

Anschluss

