
SBY257

Durchflusssensor mit Rückflussverhinderer und Display

SBY32IF0FRKG

Beachten Sie das geänderte Gehäusedesign!



CE CRN cULus LISTED IO-Link

Produktmerkmale		
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1	
Messbereich	4...200 l/min	0,24...12 m³/h
Prozessanschluss	Gewindeanschluss Rp 1 1/2 Innengewinde	

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte
Applikation	für den industriellen Einsatz
Medien	Flüssige Medien; Wasser; Glykol-Lösungen; Kühlschmiermittel

SBY257

Durchflusssensor mit Rückflussverhinderer und Display

SBY32IF0FRKG

Hinweis zu Medien		Öl 1 mit Viskosität: 10 mm²/s (40 °C) Öl 2 mit Viskosität: 46 mm²/s (40 °C)	
Mediumtemperatur	[°C]	-10...100	
Druckfestigkeit		25 bar	2,5 MPa
MAWP bei Applikationen gemäß CRN	[bar]	25	
Elektrische Daten			
Betriebsspannung	[V]	18...30 DC; (nach SELV/PELV)	
Stromaufnahme	[mA]	< 50	
Min. Isolationswiderstand	[MΩ]	100; (500 V DC)	
Schutzklasse		III	
Verpolungsschutz		ja	
Bereitschaftsverzögerungszeit	[s]	< 3	
Ein-/Ausgänge			
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1	
Ausgänge			
Gesamtzahl Ausgänge		2	
Ausgangssignal		Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar)	
Anzahl der digitalen Ausgänge		2	
Ausgangsfunktion		Schließer / Öffner; (parametrierbar)	
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC	[V]	2	
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	150; (je Ausgang 2 x 200 (...60 °C); 2 x 250 (...40 °C))	
Schaltspiele (mechanisch)		10 Millionen	
Anzahl der analogen Ausgänge		1	
Analogausgang Strom	[mA]	4...20	
Max. Bürde	[Ω]	500	
Kurzschlussschutz		ja	
Überlastfest		ja	
Frequenz des Ausgangs	[Hz]	0...10000	
Mess-/Einstellbereich			
Messbereich		4...200 l/min	0,24...12 m³/h
Anzeigebereich		0...240 l/min	0...14,4 m³/h
Auflösung		1 l/min	0,05 m³/h
Schaltpunkt SP		2...200 l/min	0,1...12 m³/h
Rückschaltpunkt rP		0...198 l/min	0...11,9 m³/h
Frequenzendpunkt FEP		13...200 l/min	0,8...12 m³/h
Schrittweite		1 l/min	0,05 m³/h
Frequenz am Endpunkt FRP	[Hz]	10...10000	
Schrittweite	[Hz]	10	
Messdynamik		1:50	

SBY257

Durchflusssensor mit Rückflussverhinderer und Display

SBY32IF0FRKG

Temperaturüberwachung			
Messbereich	[°C]	-10...100	
Anzeigebereich	[°C]	-32...122	
Auflösung	[°C]	1	
Schaltpunkt SP	[°C]	-9...100	
Rückschaltpunkt rP	[°C]	-10...99	
In Schritten von	[°C]	1	
Frequenzstartpunkt FSP	[°C]	-10...78	
Frequenzendpunkt FEP	[°C]	12...100	
Frequenz am Endpunkt FRP	[Hz]	10...10000	
Schrittweite	[Hz]	10	
Genauigkeit / Abweichungen			
Strömungsüberwachung			
Genauigkeit (im Messbereich)		± (4 % MW + 1 % MEW); (Q > 1 l/min; Medium- und Umgebungstemperatur: +22 °C ± 4K)	
Wiederholgenauigkeit		± 1 % MEW	
Temperaturüberwachung			
Temperaturdrift		0,029 °C / K	
Genauigkeit	[K]	3 K (25°C; Q > 1 l/min)	
Reaktionszeiten			
Strömungsüberwachung			
Ansprechzeit	[s]	0,01	
Dämpfung Prozesswert dAP	[s]	0...5	
Dämpfung Analogausgang dAA	[s]	0...5	
Temperaturüberwachung			
Ansprechdynamik T05 / T09	[s]	T09 = 120 (Q > 1 l/min)	
Software / Programmierung			
Parametriermöglichkeiten		Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Schaltlogik; Strom-/ Frequenzausgang; Medienauswahl; Dämpfung Schalt-/Analogausgang; Display drehbar / abschaltbar; Standard-Maßeinheit; Farbe Prozesswert	
Schnittstellen			
Kommunikationsschnittstelle		IO-Link	
Übertragungstyp		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision		1.1	
SDCI-Norm		IEC 61131-9 CDV	
Profile		Smart Sensor - SSP 0	Generic Profiled Sensor
		Function	Device identification
		Function	Process data variable
		Function	Device diagnosis
SIO-Mode		ja	
Benötigte Masterportklasse		A	
Prozessdaten analog		2	
Prozessdaten binär		2	

SBY257


Durchflusssensor mit Rückflussverhinderer und Display

SBY32IF0FRKG

Min. Prozesszykluszeit	[ms]	3,2	
Unterstützte DeviceIDs		**Betriebsart**	**DeviceID**
		default	564
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	0...60	
Hinweis zur Umgebungstemperatur		Mediumtemperatur < 80 °C	
		Mediumtemperatur < 100 °C: 0...40 °C	
Lagertemperatur	[°C]	-15...80	
Schutzart		IP 65; IP 67	
Zulassungen / Prüfungen			
EMV		DIN EN 61000-6-2	
		DIN EN 61000-6-3	
Schockfestigkeit		DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit		DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[Jahre]	145	
UL-Zulassung		Zulassungsnummer UL	I007
		File Nummer UL	E174189
Druckgeräterichtlinie		Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage	
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	2234,1	
Werkstoffe		1.4404 (Edelstahl / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; Messing chemisch vernickelt	
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		1.4401 (Edelstahl / 316); 1.4404 (Edelstahl / 316L); Messing (2.0371); Messing chemisch vernickelt; PPS; PP-GF30; Distanzring: POM; O-Ring: FKM	
Prozessanschluss		Gewindeanschluss Rp 1 1/2 Innengewinde	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Anzeigeeinheit	3 x LED, grün
		Schaltzustand	2 x LED, gelb
		Messwerte	alphanumerische Anzeige, rot / grün 4-stellig
		Programmierung	alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Bemerkungen			
Bemerkungen		Empfehlung: 200-Mikrometer-Filtrierung verwenden.	
		Alle Angaben gelten für Wasser (20 °C).	
		MW = Messwert	
		MEW = Messbereichsendwert	
Hinweise		Beachten Sie das geänderte Gehäusedesign!	
Verpackungseinheit		1 Stück	

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: 4, vergoldet




SBY257

Durchflusssensor mit Rückflussverhinderer und Display

SBY32IF0FRKG

Anschluss



OUT1:
- Schaltausgang Durchflussmengenüberwachung
- Schaltausgang Temperaturüberwachung
- Frequenzausgang Durchflussmengenüberwachung
- Frequenzausgang Temperaturüberwachung
- IO-Link

OUT2:
- Schaltausgang Durchflussmengenüberwachung
- Schaltausgang Temperaturüberwachung
- Analogausgang Durchflussmengenüberwachung
- Analogausgang Temperaturüberwachung


Farbkennzeichnung nach DIN EN 60947-5-2

Adernfarben :

BK = schwarz
BN = braun
BU = blau
WH = weiß

Diagramme und Kurven

Druckverlust



dP Druckverlust

Q Durchflussmenge