
CR711S

Programmierbare Steuerung für mobile Arbeitsmaschinen

ecomatController/60



1 ST A
2 CAN1 / RS232
3 CAN0
4 ETH1
5 ETH0

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	8...32 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 400
Verpolungsschutz		ja
Ein-/Ausgänge		
Gesamtzahl der Ein- und Ausgänge		60
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der digitalen Eingänge: 32; Anzahl der analogen Eingänge: 16; Anzahl der Frequenzeingänge: 8; Anzahl der Widerstandseingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 27; Anzahl der analogen Ausgänge: 1; Anzahl der H-Brücke Ausgänge: 3
Eingänge		
Anzahl der Frequenzeingänge		8
Anzahl der Widerstandseingänge		4
Anzahl der digitalen Eingänge		32
Anzahl der analogen Eingänge		16
Analogeingang Strom	[mA]	0...20

CR711S

Programmierbare Steuerung für mobile Arbeitsmaschinen

ecomatController/60

Analogeingang Spannung	[V]	0...32
Ausgänge		
Anzahl der digitalen Ausgänge		27
Anzahl der analogen Ausgänge		1
Analogausgang Spannung	[V]	0...10
Kurzschlussschutz		ja
Anzahl der PWM Ausgänge		27
Anzahl der PWM-I Ausgänge		18
Anzahl der H-Brücke Ausgänge		3
Software / Programmierung		
Parametriermöglichkeiten		Ein- / Ausgangsfunktionen
SPS Funktion nach IEC 61131-3		ja
Schnittstellen		
Anzahl der CAN-Schnittstellen		4
Anzahl der Ethernet-Schnittstellen		1
Anzahl der RS232 Schnittstellen		1
Umgebungsbedingungen		
Lagertemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 65; IP 67; (in Verbindung mit entsprechendem Stecker)
Sicherheitskennwerte		
Entspricht den Anforderungen		ISO 13849-1: 2015 PL d IEC 62061 SIL 2
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	1525,5
Gehäuse		Quaderförmig
Montageart		Schraubmontage; (4 x M6)
Abmessungen	[mm]	219 x 203 x 47
Zubehör		
Lieferumfang		Verschlusskappe: M12 selbstformende Schraube: 1 x M4, für Shield-Anschluss
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück