




Exibição de loops de corrente

DISPLAY/4...20mA



Características do produto		
Invólucro		Retangular
Dimensões [mm]		36 x 72 x 40
Área de aplicação		
Aplicação		exibição graduável para sensores com saída analógica
Dados elétricos		
Tensão de operação [V]		24 DC; (a tensão é gerada a partir do sinal analógico: 4...20 mA; queda de tensão do sinal: 5,1 (4,7...5,2 V))
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de entradas analógicas: 1
Entradas		
Quantidade de entradas analógicas		1
Corrente da entrada analógica [mA]		4...20
Entrada analógica	Resolução [Bit]	12
	Precisão	0,3 % Erro de medição ± 1 Digit
Condições ambientais		
Temperatura ambiente [°C]		0...60
Temperatura de armazenamento [°C]		-20...80
Proteção		IP 65; (terminais: IP00)
Dados mecânicos		
Peso [g]		106



Exibição de loops de corrente

DISPLAY/4...20mA

Invólucro	Retangular
Tipo de montagem	para montar em painéis de controle ou recortes de painéis; (corte do painel: 68 x 33 mm)
Dimensões [mm]	36 x 72 x 40
Materiais	invólucro: policarbonato; vedação: EPDM

Displays / elementos de operação

Display	Display de funções	Display do LED de 7 segmentos, vermelho
		Tamanho do dígito 14 mm
		Escala do display -1999...9999
	Elementos operacionais	3 botões

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

Conexão elétrica

Terminais.....: ...2,5 mm²

Conexão

