




## Liitäntäkaapeli naaras pistokkeella

ADOGH050MSN0002H05/1G/1D



### Sovellutus

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| Erityispiirre   | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet |
| Silikoni-vapaa  | kyllä                                             |
| Maalinkestävyys | kyllä                                             |

### Sähköiset tiedot

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Käyttöjännite [V]                 | < 30 DC                         |
| Suojausluokka                     | II                              |
| Maks. tuloteho [mW]               | ryhmä II: 1000; ryhmä III: 1000 |
| Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 1                               |

### Käyttöolosuhteet

|                                |                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ympäristölämpötila [°C]        | -25...85                                                                   |
| Huomautus / ympäristölämpötila | räjähdysvaaralliset tilat: ympäristölämpötila laitteen tyyppikilven mukaan |
| Suojausluokka                  | IP 67; (käytettäessä Ex-tilan ulkopuolella: IP 68 / IP 69K)                |

### Hyväksynyt / testit

|               |                                                |
|---------------|------------------------------------------------|
| Hyväksyntä    | BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X       |
| ATEX-merkintä | Ex II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -25...75°C        |
|               | Ex II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -25...75°C        |
|               | Ex II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -25...85°C        |
|               | Ex II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -25...85°C        |
|               | Ex II 1D Ex ia IIB T200 85°C Da Ta: -25...75°C |
|               | Ex II 1D Ex ia IIB T200 95°C Da Ta: -25...85°C |
|               | Ex II 1D Ex ia IIC T200 70°C Da Ta: -20...60°C |

### Turvaluokitus

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Maks. sisäinen kapasitanssi [nF] | 0,2 |
| Maks. sisäinen induktanssi [μH]  | 4   |

### Mekaaniset tiedot

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Paino [g]            | 108,5              |
| Mitat [mm]           | 15,5 x 15,5 x 45   |
| Valukotelomateriaali | TPU                |
| Mutterin materiaali  | messinki, niklattu |
| Tiivistemateriaali   | FKM                |



## Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH050MSN0002H05/1G/1D

### Huomautuksia

Huomautuksia

Erikoisehtoja turvalliselle käytölle räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Noudata käyttöohjeissa olevia asiaan liittyviä huomautuksia (Ex-suojausta koskeva osa).

Pakkausyksikkö


1 kpl

### Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, sininen, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Koskettimet: 5, kullattu; Valettu runko: TPU, oranssi; Lukitus: messinki, niklattu; tiiviste: FKM; Kiristysmomentti: 1,2...1,5 Nm



### Liitäntä



BK = musta  
 BN = ruskea  
 BU = sininen  
 GY = harmaa  
 WH = valkoinen