


Transmissor de temperatura

TA-050CLEN14-A-ZVG/US



Características do produto

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 1	
Alcance de medição	0...100 °C	32...212 °F
Conexão de processo	conexão da rosca 1/4" NPT rosca externa	
Comprimento de instalação [mm] EL	50	

Área de aplicação

Característica especial	Contatos banhados a ouro	
Elemento de medição	1 x Pt 1000; (para DIN EN 60751, classe A)	
Substâncias	fluidos líquidos e gasosos	
Resistência à pressão [bar]	400	

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)	
Consumo de corrente [mA]	< 30	
Classe de proteção	III	
Proteção contra inversão de polaridade	sim	

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 1
---------------------------------	------------------------------------

Saídas

Saídas totais	1
Sinal de saída	sinal analógico
Quantidade de saídas analógicas	1
Corrente da saída analógica [mA]	4...20
Carga máx. [Ω]	(U _b - 8,5 V) / 21,5 mA; 24 V: 720 Ω
Proteção contra curto-circuitos	sim
Proteção contra sobrecarga	sim

Faixa de medição / de ajuste

Comprimento da sonda L [mm]	40,5
Alcance de medição	0...100 °C 32...212 °F



Transmissor de temperatura

TA-050CLEN14-A-ZVG/US

Resolução		
Resolução da saída analógica	[K]	0,04
Precisão / desvios		
Precisão da saída analógica	[K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Coeficiente de temperatura [% de duração / 10 K]		0,1; (Em caso de desvio da condição de referência de 25 ± 5 °C)
Tempos de reação		
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09	[s]	1 / 3; (de acordo com DIN EN60751)
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...100
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...100
Proteção		IP 68; IP 69K
Certificações / testes		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Resistência a choques	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Resistência à vibrações	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[anos]	1092
Certificado UL	Número de aprovação UL	K005
Dados mecânicos		
Peso	[g]	97,5
Invólucro		Cilíndrico
Dimensões	[mm]	Ø 18,8 / L = 110,8
Materiais		1.4404 (aço inoxidável / 316L); PEI; FKM
Materiais em contato com o fluido		1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Conexão de processo		conexão da rosca 1/4" NPT rosca externa
Diâmetro da sonda	[mm]	6
Comprimento de instalação EL	[mm]	50
Observações		
Observações	Os valores para segurança aplicam à água.	
	Em relação a UL: para a aplicação num circuito de baixa tensão com proteção contra sobrecorrente	
	segundo UL873 Tab.28.1 ou I _{max} = 100/U _b (U _b = tensão do circuito)	
Unidades por embalagem	1 peça	
Conexão elétrica		
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: 2, dourado		
		


TA3317



Transmissor de temperatura

TA-050CLEN14-A-ZVG/US

Conexão



OUT: saída analógica
 Codificação de cores conforme DIN EN 60947-5-2