


E10411



Adapteripistoke

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)



1 O-rengas



Sovellutus

Sovellutus Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 250 AC/DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4; (...40 °C)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...85
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	17,1
Mitat [mm]	18 x 18 x 20
Asennuskierre	PG 9
Materiaalit	kotelo: sinkkipainevalu niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö 1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Koskettimet: 4



E10411



Adapteripistoke

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Liitäntä

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK = Johdinvärit :
BN = musta
BU = ruskea
WH = sininen
 valkoinen