




Schaltnocken für Schwenkantriebe

PUCK 65MM ADJUSTABLE



Einsatzbereich	
Ausführung	für mechanische Schnittstellen bei pneumatischen Antrieben oder handbetriebenen Stellgliedern VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	81,1
Schaltnocken Durchmesser [mm]	65,6
Lochpaarabstand [mm]	80
Wellenhöhe Ventilantrieb [mm]	30
Werkstoffe	Schaltnocken: PA 6 schwarz; Metallteile: Edelstahl; Positionsanzeiger: PA 6 gelb
Anzugsdrehmoment [Nm]	2,5...3
Zubehör	
Lieferumfang	Halbrundkopfschraube: 1 x (M6 x 25 mm), Edelstahl EN ISO 7380-2:2011

E12725



Schaltnocken für Schwenkantriebe

PUCK 65MM ADJUSTABLE

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

Diagramme und Kurven

Montage

