




Adaptador de processo clamp ISO 2852

ADAPT ISO2852 DN65



ADI-FREE EC 1935/2004 FCM CN FCM JP FDA



Área de aplicação

Modelo	para sensor de vazão SMF	
Aplicação	Indústria alimentícia e de bebidas; sistemas higiênicos	
Resistência à pressão	16 bar	1,6 MPa

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.	
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.	

Dados mecânicos

Peso [g]	3504	
Invólucro	Cilíndrico	
Dimensões [mm]	Ø 124 / L = 42,9	
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L)	
Dimensão nominal	DN65 (2 1/2")	
Conexão do sensor	flange de dispositivo específico da ifm	
Conexão de processo	Clamp ISO 2852	
Conexão de processo adequada para tubulação padrão	(ISO 2037); (BS 4825, parte 1); (DIN EN 10357 séries C); (DIN EN 10357 séries D)	
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que	Ra < 0,4 µm	

E40484



Adaptador de processo clamp ISO 2852

ADAPT ISO2852 DN65

entram em contato com as substâncias	
Acessórios	
Material incluído	parafusos 12
Observações	
Unidades por embalagem	2 peça