
OU5005

Einweglichtschranke Sender

OUS-OOKG



jeweils eine Sendediode in oberer und unterer Optik

Produktmerkmale		
Lichtart		Infrarotlicht
Gehäuse		Quaderförmig
Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschranke
Applikation		Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...55 DC
Stromaufnahme	[mA]	20; ((24 V))
Schutzklasse		II
Verpolungsschutz		ja
Lichtart		Infrarotlicht
Wellenlänge	[nm]	880
Ausgänge		
Kurzschlussschutz		ja
Ausführung Kurzschlussschutz		getaktet
Überlastfest		ja
Erfassungsbereich		
Sender / Empfänger		Sender
Reichweite	[m]	< 6
Reich-/Tastweite einstellbar		nein
Max. Lichtfleckdurchmesser	[mm]	734
Lichtfleckabmessungen gelten für		bei maximaler Reichweite
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Schutzart		IP 67
Zulassungen / Prüfungen		
EMV		EN 60947-5-2
		EN 55011 — Klasse B
MTTF	[Jahre]	1801

OU5005

Einweglichtschranke Sender

OUS-OOKG

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	138
Gehäuse		Quaderförmig
Abmessungen	[mm]	28 x 16 x 51
Anzahl Kanäle		1
Werkstoffe		Gehäuse: PPO modifiziert
Optikwerkstoff		Frontscheibe:Glas

Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	1 x LED, gelb


Zubehör	
Lieferumfang	Befestigungswinkel: 1, E20211

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Anschluss



	Adernfarben :
BN =	braun
BU =	blau
BK =	schwarz