




Hitsattava adapteri prosessiantureille

WELDING ADAPT D50/G1 LEAK PORT

suositeltava seinämäpaksuus ≤ 3 mm. Paksummille seinämille löytyy sopivampia hitsausadaptereita.



- 1 G1 sisäkierre Aseptoflex Vario
 2 vuotoaukko
 3 tiivistyskartio



ACS CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM CN FCM JP FDA

Sovellutus

Malli	vuotoaukolla	
Asennus	suositeltava seinämäpaksuus ≤ 3 mm	
Painealue	50 bar	5 MPa
Huomautus / painealue	anturin ja adapterin välinen liitos	

Hyväksynyt / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	186
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) pinnan ominaisuudet: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm
Anturiliitäntä	G 1 sisäkierre Aseptoflex Vario
Prosessiliitäntä	Hitsattava adapteri Ø 50 mm
Tiivistys	Tiiviste

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	O-Ringe: 1 x (24 x 2 mm), EPDM, E30054
Tarvikkeet (lisävaruste)	O-Ring: 1 x (24 x 2 mm), FKM, E30123
	O-Ring: 1 x (24 x 2 mm), EPDM, FCM Kiina, E30163
	Einschweißdorn, E30452
	Einschweißdorn wassergekühlt, E30532
	Leckagetest, E30530
	Schleifschutz, E30160

E30130



Hitsattava adapteri prosessiantureille

WELDING ADAPT D50/G1 LEAK PORT

Huomautuksia

Huomautuksia

suositeltava seinämäpaksuus ≤ 3 mm. Paksummille seinämille löytyy sopivampia hitsausadaptereita.

Pakkausyksikkö

1 kpl