




Kapasitiivinen anturi

KI-3150QBPKG/SL/1P/US/IO



- 1 LED keltainen Tilanositus
2 potentiometri Tuntoetäisyys



IO-Link



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	0,5...24
Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M30 x 1,5 / L = 92

Sovellutus

Aineen lämpötila [°C]	-25...110
-----------------------	-----------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 22
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	200
KytKentätaajuus DC [Hz]	30
Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	0,5...24
Tuntoetäisyys säädettävä	kyllä
Tehdasasetus, toimintaetäisyys [mm]	15
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm]	15 ± 10 %

Tarkkuus / poikkeamat

Hystereesi [% Sr:stä]	1...15
-----------------------	--------



Kapasitiivinen anturi

KI-3150QBPKG/SL/1P/US/IO

KytKentäpisteen liukuma [% Sr:stä]	-15...15
---------------------------------------	----------

Liitännät		
Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link	
Tiedonsiirtotyyppi	COM2 (38,4 kBAud)	
IO-Link-versio	1.1	
SDCI-standardi	IEC 61131-9	
Profiili	Smart Sensor - SSP 0	Generic Profiled Sensor
	Function	Device identification
	Function	Multiple switching signal
	Function	Process data variable
	Function	Device diagnosis
SIO-moodi	kyllä	
Vaadittava masterportin tyyppi	A	
Min. prosessijakso [ms]	20	
IO-Link -toiminnot (asykliset)	sovellutuskohmainen tunnistus; käyttötilaskuri; sulkeutuva / avautuva (konfiguroitavissa); PNP / NPN (parametrierbar); kytKentäpisteen säätö; Hystereesi	
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)	Käyttötapa	Laite-ID
	default	689

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]	-25...80	
Suojausluokka	IP 65; IP 67; IP 69K	

Hyväksynät / testit		
EMC	EN 61000-4-2	30 kV AD / 4 kV CD
	EN 61000-4-3	10 V/m
	EN 61000-4-4	2 kV
	EN 61000-4-6	10 V
	EN 55011	luokka B
Tärinänkestoisuus	DIN EN 60947-5-2	1 mm amplitudi, värähtelyjakso 5 min., 30 min.per akseli resonanssissa tai 55 Hz
Iskunkestävyys	DIN EN 60947-5-2	30 g 6 iskua / 11 ms puolisinä (x, y, z)
MTTF [vuotta]	904	
UL-hyväksyntä	Ta	-25...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Jännitesyöttö	Limited Voltage/Current
	UL-hyväksyntänumero	D001
	Tiedostonumero UL	E174191

Mekaaniset tiedot		
Paino [g]	54,2	
Kotelo	kierremalli	
Asennus	osittain upotettava	
Mitat [mm]	M30 x 1,5 / L = 92	
Kierremerkintä	M30 x 1,5	
Materiaalit	Kotelo, mutteri: PBT; päätykappale: PC; potentiometri: POM	
Kiristysmomentti [Nm]	8	

KI5311



Kapasitiivinen anturi

KI-3150QBPKG/SL/1P/US/IO

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
--------	--------------	--------------------

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2
--------------------	------------------

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 4



Liitäntä



4: OUT / IO-Link