
E20615

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-11-EPA-M4/F16X0,265/2M



Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschranke
Applikation		Kleiner Biegeradius
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	150
OBF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	210
OCF (High Power)		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	4000
OO50		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	800
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...70
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	47
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfgewinde		M4

E20615

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-11-EPA-M4/F16X0,265/2M

Tastkopflänge	[mm]	15
Gesamtlänge	[mm]	2000
Minimaler Biegeradius	[mm]	9
Faseranordnung		◉
Kerndurchmesser	[mm]	16 x 0,25
Lichtleitfaser-Werkstoff		PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		PE
Zubehör		
Lieferumfang		Sechskantmuttern: 4 x M4
		Zahnscheiben: 4
Zubehör optional		Schneidwerkzeug für Fiberoptiken:, E20600
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück