




Sovellutus		
Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa	
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatio-sovellutukset; Käyttö työstökone-, jäähdytysneste- ja voiteluainesovellutuksissa	
Silikoni-vapaa	kyllä	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
Suojausluokka		II
Maks. kuormitettavuus / moduli	[A]	4
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	12
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Ympäristölämpötila (liikkuva)	[°C]	-5...60
Suojausluokka		IP 65; IP 67; IP 68
Hyväksynät / testit		
UL-hyväksyntä	Enclosure type	Type 1




Haaroitusrasia

ZDO8H05HMSS0005H19

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	899
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennustapa		Takaseinäasennus
Mitat	[mm]	127 x 54 x 22
Materiaalit		kotelo: PA
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Haaroitusrasian porttimäärä		8
Liitintyyppi		M12
Käyttö energiansiirtoketjuissa		kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 2 Mio.
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	16 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	Suojahatut: 2	
	tarrat: 8	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)		
Sähköinen liitäntä - ura		
Pistokeliitäntä: 8 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 5, kullattu; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm		

Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
RD =	punainen
VT =	violetti
WH =	valkoinen
YE =	keltainen

EBC024

Haaroitusrasia

ZDO8H05HMSS0005H19

