




Sistema de reflexão difusa de fibra óptica

FT-00-MPV-M6



Área de aplicação	
Princípio de funcionamento	Sensores de reflexão difusa
Aplicação	Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro; Resistente a um grande número de produtos químicos agressivos
Faixa de detecção	
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo	OKF; OOF; OUF
OKF	
Alcance da detecção da fibra óptica [mm]	20
OOF	
Alcance da detecção da fibra óptica [mm]	220
OUF	
Alcance da detecção da fibra óptica [mm]	20
Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Dados mecânicos	
Peso [g]	58,5
Versão da sonda	reto

E20511



Sistema de reflexão difusa de fibra óptica

FT-00-MPV-M6

Rosca da sonda	M6
Diâmetro da sonda [mm]	7
Comprimento da sonda [mm]	45
Comprimento [mm]	600
Raio de curvatura mínimo [mm]	20
Disposição de fibras	
Material da fibra óptica	PMMA
Material da sonda de fibra óptica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra óptica	metal silicone
Acessórios	
Material incluído	Porcas sextavadas: 2 x M6, aço inoxidável
	arruelas dentadas: 2
	porca moleteada: 1 x M11
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça