


Kapasitiivinen anturi

KG-3008-BPKG/NI



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	8
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M18 x 1 / L = 84

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC; ("jänniteluokka 2" UL mukaan)
Virrankulutus [mA]	< 10 (24 V) / < 15 (36 V)
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	250
KytKentätaajuus DC [Hz]	50
Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	8
Tuntoetäisyys säädettävä	kyllä
Tehdasasetus, toimintaetäisyys [mm]	8
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm]	8 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm]	0...6,5

Tarkkuus / poikkeamat

Korjauskerroin	lasi: 0,4 / vesi: 1 / keramiikka: 0,2 / PVC: 0,2
Hystereesi [% Sr:stä]	1...15
KytKentäpisteen liukuma [% Sr:stä]	-15...15

Käyttöolosuhteet


Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
-------------------------	----------



Kapasitiivinen anturi

KG-3008-BPKG/NI

Suojausluokka		IP 67	
Hyväksynnät / testit			
EMC		EN 60947-5-2	
MTTF [vuotta]		648	
Mekaaniset tiedot			
Paino [g]		124,5	
Kotelo		kierremalli	
Asennus		uppoasennus ei sallittu	
Mitat [mm]		M18 x 1 / L = 84	
Kierremerkintä		M18 x 1	
Materiaalit		kotelo, mutteri: PBT; päätykappale: PC; potentiometri: PPA	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		Tilanositus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat		lukkomutterit: 2	
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö		1 kpl	
Sähköinen liitäntä			
Kaapeli: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²			
Liitäntä			



BN = Johdinvärit :
 BU = ruskea
 BK = sininen
 musta