
TS2659

Temperatur-Kabelsensor mit Einschraubfühler

TS-PT100-SCREW-IN M6



Produktmerkmale			
Messbereich		-30...180 °C	-22...356 °F
Prozessanschluss		Gewindeanschluss M6 Außengewinde	
Einsatzbereich			
Messelement		1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A)	
Montage		Kontaktsensor für feste Körper	
Elektrische Daten			
Schutzklasse		III	
Mess-/Einstellbereich			
Messbereich		-30...180 °C	-22...356 °F
Genauigkeit / Abweichungen			
Genauigkeit	[K]	± (0,15 K + 0,002 x|t|)	
Reaktionszeiten			
Ansprechdynamik T05 / T09	[s]	3 / 8; (nach DIN EN 60751)	
Umgebungsbedingungen			
Schutzart		IP 67	
Zulassungen / Prüfungen			
MTTF	[Jahre]	10378	
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	110,7	
Gehäuse		Zylindrisch	
Bauform		Einschraubfühler	
Werkstoffe		1.4404 (Edelstahl / 316L)	
Prozessanschluss		Gewindeanschluss M6 Außengewinde	
Stabdurchmesser	[mm]	4	
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	

TS2659

Temperatur-Kabelsensor mit Einschraubfühler

TS-PT100-SCREW-IN M6

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, Silikon

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: 4



Anschluss

