


GG714S



Induktiivinen turva-anturi

GIGA4008-2PS/SIL2/V4A/US



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	2 x OSSD (A1 ja A2)
Aktivointialue [mm]	0...6,5
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M18 x 1 / L = 71,5

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet
Käyttötapa	jatkuva käyttö (huoltovapaa)
Turvallisuuteen liittyvä alitoiminto	turvallinen tila kunnolla vaimentamattomana
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	19,2...30 DC
Erotusjännite	[V]	30
Virrankulutus	[mA]	< 30
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä
Maks. käynnistysviive	[ms]	1000

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	2 x OSSD (A1 ja A2)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5; (30 mA)
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100
Lähtöjen ominaisuudet	Liitäntä tyyppi C luokka 1
Lähtöjännite / 24 V	yhteensopiva EN 61131-2 mukaisten tyypin 1 ja 2 tulojen kanssa
Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	ei
Maks. kapasitiivinen kuorma CL max [nF]	20



Induktiivinen turva-anturi

GIGA4008-2PS/SIL2/IV4A/US

Tunnistusalue		
Aktivointialue	[mm]	0...6,5
Varma poiskytkentäetäisyys s(ar)	[mm]	11
Vasteajat		
Turvakyselyn vasteaika	[ms]	1
Vasteaika aktivointialuetta lähestyttäessä	[ms]	1
Riskiaika (vikareaktioaika)	[ms]	20
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-40...70
Lämpötilan muutosnopeus	[K/min]	0,5
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	hetkellinen: 5...95 %; jatkuva: 5...70 %
Ilmanpaine	[kPa]	80...106
Maksimikorkeus merenpinnasta	[m]	2000
Ionisoiva säteily		ei sallittu
Suolasuihku		IEC 60068-2-52
Suojausluokka		IP 65; IP 67; IP 69K; (ifm-pistokeliitin kunnolla paikalleen asennettuna)
UV-säteily		DIN ISO 4892-1, DIN ISO 4892-2
Kemialliset aineet	testi ISO 16750-5 mukaan	
	Seuraavia aineita testattiin 22 h 75 °C lämpötilassa	Liebherr Hydraulik 37
		Liebherr Hydraulik Gear ATF
		Liebherr Hydraulik Plus Arctic
		dieselöljy
		biodiesel
		jarruneste
		urea
	Seuraavia aineita testattiin 22 h 25 °C lämpötilassa	paristohappo
		kylmä pesuaine
		ammoniakkipohjainen pesuaine
	Seuraavia aineita testattiin 2 h 25 °C lämpötilassa	vannepesuaine
Hyväksynnot / testit		
EMC	IEC 60947-5-2	
	IEC 60947-5-3	
	EN 60947-5-3	
	EN 61000-4-2 ESD	6 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF säteily	20 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF johtava	10 V
	EN 61000-4-8	30 A/m
	EN 55011	luokka B
	IEC 60947-5-2	
Iskunkestävyys	IEC 60947-5-2	
Tärinänkestävyys	IEC 60947-5-2	



Induktiivinen turva-anturi

GIGA4008-2PS/SIL2/IV4A/US

Turvaluokitus	
Vastaa vaatimuksia	ISO 13849-1: 2015 kategoria 2, PL d
	IEC 61508 SIL 2
	IEC 62061 SIL 2
Elinikä TM (Mission Time) [h]	≤ 87600
Käyttöaika TM (lisäilmoitus)	10 vuotta
PFH [1/h]	1,0E-07

Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	130
Kotelo	kierremalli
Asennus	uppoasennus ei sallittu
Mitat [mm]	M18 x 1 / L = 71,5
Kierremerkintä	M18 x 1
Materiaalit	kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tuntopinta: PBT; Suojahattu: PPS GF40; LED-ikkuna: PA; lukkomutterit: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2


Huomautuksia	
Huomautuksia	Jollei toisin mainittu, kaikki tiedot pätevät IEC 60947-5-2 mukaiselle kohdelevylle koko annetulla lämpötila-alueella. (FE360 = ST37K) 24x24x1 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 4, kullattu; Valettu runko: PPS GF40



Liitäntä



1	L+	
2	OUT1	OSSD1
3	L-	
4	OUT2	OSSD2
OUT: Lähtö		