
TS9256

Temperatur-Kabelsensor mit Prozessanschluss

TS-015KIKD06...../US



CE

Produktmerkmale			
Messbereich		-50...250 °C	-58...482 °F
Prozessanschluss		Klemmadaption Ø 6 mm	
Einbaulänge EL	[mm]	50	
Einsatzbereich			
Messelement		1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A)	
Medien		Flüssige und gasförmige Medien	
Mindesteintauchtiefe	[mm]	15	
Elektrische Daten			
Schutzklasse		III	
Mess-/Einstellbereich			
Stablänge L	[mm]	50	
Messbereich		-50...250 °C	-58...482 °F
Hinweis zum Messbereich		unbewegt: 280 °C / 536 °F (10000 h)	
Genauigkeit / Abweichungen			
Genauigkeit	[K]	± (0,15 K + 0,002 x|t|)	
Reaktionszeiten			
Ansprechdynamik T05 / T09	[s]	11 / 37; (nach DIN EN 60751)	
Umgebungsbedingungen			
Schutzart		IP 67	
Zulassungen / Prüfungen			
MTTF	[Jahre]	11416	
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	29,3	
Gehäuse		Zylindrisch	
Abmessungen	[mm]	Ø 6 / L = 50	
Werkstoffe		1.4571 (Edelstahl / 316Ti); PFA/PTFE	
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		1.4571 (Edelstahl / 316Ti)	
Prozessanschluss		Klemmadaption Ø 6 mm	
Stabdurchmesser	[mm]	6	
Einbaulänge EL	[mm]	50	

TS9256

Temperatur-Kabelsensor mit Prozessanschluss

TS-015KIKD06...../US

Bemerkungen	
Bemerkungen	Die Werte für Genauigkeit gelten für bewegtes Wasser.
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,15 m, PTFE

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: 4



Anschluss

