

DX2045

Multifunktionsanzeige zur Überwachung von analogen Normsignalen

DISPLAY/AX460/IO-Link/AC/DC





Schalttafelausschnitt 91 x 43 mm

Produktmerkmale		
Kommunikationsschnittstelle		IO-Link
Gehäuse		Quaderförmig
Abmessungen	[mm]	48 x 112 x 116
Einsatzbereich		
Applikation		Anzeige und Überwachung analoger Signale; z.B. von Druck-, Temperatur- oder Strömungssensoren
Elektrische Daten		
Frequenz AC	[Hz]	50...60
Betriebsspannung	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Stromaufnahme	[mA]	100
Leistungsaufnahme	[W]	3
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der analogen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4
Eingänge		
Anzahl der analogen Eingänge		2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Analogeingang Strom	[mA]	0...20
Analogeingang Spannung	[V]	-10...10
Auflösung		16 bit
Genauigkeit	[%]	0,1
Ausgänge		
Anzahl der digitalen Ausgänge		4
Strombelastbarkeit je Ausgang	[mA]	200
Überlastfest		ja
Schnittstellen		
Kommunikationsschnittstelle		IO-Link
Übertragungstyp		COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link Revision		1.1
Benötigte Masterportklasse		A

DX2045

Multifunktionsanzeige zur Überwachung von analogen Normsignalen

DISPLAY/AX460/IO-Link/AC/DC

Min. Prozesszykluszeit	[ms]	3	
Unterstützte DeviceIDs		**Betriebsart**	**DeviceID**
		default	1226
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...60	
Lagertemperatur	[°C]	-25...70	
Schutzart		IP 65	
Schutzart Klemmen		IP 20	
Zulassungen / Prüfungen			
EMV		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-3	
		EN 61000-6-4	
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	369	
Gehäuse		Quaderförmig	
Montageart		zum Einbau in Schalttafel- oder Konsolenausschnitt; (Schalttafelausschnitt: 91 x 43 mm)	
Abmessungen	[mm]	48 x 112 x 116	
Werkstoffe		Gehäuse: Noryl UL94-V-0	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Farb-Display	Vollgrafik-LCD-Display, Touchscreen
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	
Elektrischer Anschluss			

Schraubklemmen:

Anschluss

