




Sensor de nível eletrônico

LK0264B-B-00KQPKG/US



Características do produto		
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 2	
Ajuste de fábrica	fluido refrigerante à base de água; água; substâncias aquosas	
Comprimento da sonda L [mm]	264	
Área de aplicação		
Característica especial	Contatos banhados a ouro	
Substâncias	fluido refrigerante à base de água; óleos; substâncias à base de óleo; água; substâncias aquosas	
Constante dielétrica da substância	> 2	
Não utilizável para	substâncias de alta condutividade; substâncias aderentes; granulado; Materiais a granel; ácidos; bases; área higiênica e galvânica	
Velocidade máx. da mudança de nível [mm/s]	100	
Pressão do reservatório	0,5; (na montagem com acessório: E43001 - E43007, E43019) bar	0,05; (na montagem com acessório: E43001 - E43007, E43019) MPa
Refrigerantes lubrificantes		
Temperatura do fluido [°C]	0...35; (com tubo isolante térmico E43100: 35...65 °C)	
Óleo		
Temperatura do fluido [°C]	0...70	



Sensor de nível eletrônico

LK0264B-B-00KQPKG/US

Temperatura breve da substância	[°C]	0...90; (< 1 h)
Água		
Temperatura do fluido	[°C]	0...35; (com tubo isolante térmico E43100: 35...65 °C)
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	18...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 50
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Retardo de prontidão	[s]	< 3
Princípio de medida		capacitivo
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas digitais: 2
Saídas		
Saídas totais		2
Sinal de saída		sinal de comutação; IO-Link
Função elétrica		PNP/NPN
Quantidade de saídas digitais		2
Saída		abertura / fechamento; (parametrizável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC	[mA]	200
Proteção contra curto-circuitos		sim
Versão da proteção contra curto-circuito		térmico, pulsado
Proteção contra sobrecarga		sim
Faixa de medição / de ajuste		
Ajuste de fábrica		fluido refrigerante à base de água; água; substâncias aquosas
Comprimento da sonda L	[mm]	264
Zona ativa A	[mm]	195
Zona inativa I1 / I2	[mm]	53 / 16
Alcance de ajuste		
Ponto de comutação SP	[mm]	25...200
Ponto de comutação e retorno rP	[mm]	20...195
Em intervalos de	[mm]	5
Ponto de referência OP	[mm]	69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 - OFF
Histerese OP	[mm]	2
Precisão / desvios		
Erro de medição	[% do valor final]	± 5



Sensor de nível eletrônico

LK0264B-B-00KQPKG/US

Repetibilidade	± 2
Resolução [mm]	5

Software / programação

Possibilidades de ajuste dos parâmetros	histerese / janela; abertura / fechamento; lógica de comutação; posição SP/rP; ajuste OP; seleção de substâncias; compensação de offset; atraso de comutação/desligamento
---	---

Interfaces

Interface de comunicação	IO-Link	
Tipo de transferência	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisão IO-Link	1.1	
SDCI-Padrão	IEC 61131-9	
Perfil	Smart Sensor - SSP 0	Generic Profiled Sensor
	Function	Device identification
	Function	Process data variable
	Function	Device diagnosis
Modo SIO	sim	
Classe de master port exigida	A	
Dados do processo analógicos	2	
Dados do processo binários	2	
Tempo mín. do ciclo do processo [ms]	3,2	
DeviceIDs suportados	Modo de operação	DeviceID
	default	652

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	0...60
Temperatura de armazenamento [°C]	-25...80
Proteção	IP 67

Certificações / testes

EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Resistência a choques	DIN EN 60068-2-27	15 g (11 ms)
Resistência à vibrações	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos]	265	

Dados mecânicos

Peso [g]	289,8
Dimensões [mm]	Ø 16
Materiais	1.4301 (aço inoxidável / 304); 1.4404 (aço inoxidável / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV
Materiais em contato com o fluido	PP

Displays / elementos de operação

Display	Unidade do display	2 x LED, verde (cm, inch)
	Status de chaveamento	2 x LED, amarelo
	valores de medição	exibição alfanumérica, 4 dígitos
	Configuração de parâmetros	exibição alfanumérica, 4 dígitos

LK1022



Sensor de nível eletrônico

LK0264B-B-00KQPKG/US

Observações

Unidades por embalagem


1 peça

Conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: 4, dourado



Conexão



OUT1: saída de comutação IO-Link

OUT2: saída de comutação

Codificação de cores conforme DIN EN 60947-5-2

Cores dos fios :

BK = preto
BN = marrom
BU = azul
WH = branco