


Adaptador para acoplamento rápido

FAST COUPLING ADAPT DEWPOINT



Área de aplicação

Modelo	para sensores de ponto de orvalho sob pressão para uma fácil instalação e um tempo de resposta mais rápido	
Temperatura do fluido [°C]	-20...60	
Resistência à pressão	16 bar	1,6 MPa
Saída de gás de processo [l/min]	1,75 ± 0,25 a 6 bar	

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.	
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.	

Dados mecânicos

Peso [g]	363	
Invólucro	Cilíndrico	
Dimensões [mm]	Ø 32 / L = 86,1	
Materiais	invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); vedação: PVC; bocal roscado: 1.4305 (aço inoxidável / 303); bocal: latão	
Materiais em contato com o fluido	invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); vedação: PVC; bocal roscado: 1.4305 (aço inoxidável / 303); bocal: latão	
Conexão do sensor	conexão da rosca G 1/2 Rosca interna	
Conexão de processo	bocal roscado 7,2 dimensão nominal	

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------