
OGT100

Reflexlichttaster

OGT-HPKG/US



1 Potentiometer
Empfänger in oberer Optik
Sender in unterer Optik

Produktmerkmale		
Lichtart		Rotlicht
Gehäuse		Gewindebauform
Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Reflexlichttaster
Applikation		Für den Einsatz in der Förder- und Handlingstechnik
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Stromaufnahme	[mA]	20
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Lichtart		Rotlicht
Wellenlänge	[nm]	645
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP
Ausgangsfunktion		Hellschaltung
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC	[V]	2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	200
Schaltfrequenz DC	[Hz]	1000
Kurzschlussschutz		ja
Überlastfest		ja
Erfassungsbereich		
Tastweite	[mm]	10...400; (weißes Papier 200 x 200 mm 90 % Remission)
Einstellbereich	[mm]	70...400
Reich-/Tastweite einstellbar		ja
Max. Lichtfleckdurchmesser	[mm]	25

OGT100

Reflexlichttaster

OGT-HPKG/US

Lichtfleckabmessungen gelten für		bei maximaler Tastweite	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60	
Schutzart		IP 65; (in Verbindung mit entsprechendem Stecker)	
Zulassungen / Prüfungen			
EMV		EN 60947-5-2	
MTTF	[Jahre]	641	
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	14,8	
Gehäuse		Gewindebauform	
Abmessungen	[mm]	M18 x 1 / L = 44	
Gewindebezeichnung		M18 x 1	
Werkstoffe		Gehäuse: ABS	
Optikwerkstoff		Frontscheibe:PMMA	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Schaltzustand	1 x LED, gelb
Bedienelemente			Potentiometer
Zubehör			
Lieferumfang		Befestigungsmuttern: 2	
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	
Elektrischer Anschluss			

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: 4



Anschluss

