


E11651



Anschlusskabel mit Ventilstecker

AVDAA031PLS0005H03



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	silikonfrei	
Applikation	Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation	
Silikonfrei	ja	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 24 AC/DC
Überspannungsschutz	ja; (VDR)	
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	5
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
Schutzart	IP 67	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	256,3
Abmessungen	[mm]	28,5 x 29,5 x 47
Werkstoffe	Gehäuse: PP; FKM	
Werkstoff Griffkörper	PP / FPM	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	

E11651



Anschlusskabel mit Ventilstecker


AVDAA031PLS0005H03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PUR, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN (EN 175301-803), abgewinkelt; Kontakte: 4; Griffkörper: PP / FPM



Anschluss



BN =
BU =
GN/YE =

Adernfarben :
braun
blau
grün / gelb