


Adaptador de processo Tri-Clamp

ADA IFM-CLAMP ISO2852 1.5" 3A



1 orifício de purga



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FCM JP FDA

Área de aplicação

Modelo	com porta de escape	
Resistência à pressão	16 bar	1,6 MPa

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	

Dados mecânicos

Peso [g]	100	
Materiais em contato com o fluido	1.4435 (aço inoxidável / 316L) características da superfície: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm	
Conexão do sensor	G 1 Rosca interna Aseptoflex Vario	
Conexão de processo	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") Ø 50,5 mm DIN 32676 (ISO 2852)	
Adequado para conexões de processo de acordo com as normas	DIN 32676 série A (DIN)	clamp DN32, DN40
	DIN 32676 série B (ISO)	clamp DN33,7
	DIN 32676 série C (ASME BPE)	clamp 1,5"
	ISO 2852	clamp DN33,7, DN38
Vedação	anel de vedação	
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866	H4	

Acessórios

Material incluído	O-Ringe: 1 x (24 x 2 mm), EPDM, E30054
Acessório opcional	O-Ring: 1 x (24 x 2 mm), FKM, E30123
	O-Ring: 1 x (24 x 2 mm), EPDM, FCM China, E30163
	Dichtungsring: 1, PEEK, E30124

E33208



Adaptador de processo Tri-Clamp

ADA IFM-CLAMP ISO2852 1.5" 3A

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------