




Zentralverteiler

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte	
Applikation	Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation; Einsatz in Werkzeugmaschinen, Kühl- und Schmiermitteln	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	2
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	2
Ausgänge		
Elektrische Ausführung	PNP	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-5...60
Schutzart	IP 65; IP 67; IP 68; (1 m / 7 Tage)	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	128,5
Gehäuse	Quaderförmig	
Montageart	Rückwandmontage	
Abmessungen	[mm]	129,5 x 30 x 28,8



Zentralverteiler

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS

Werkstoffe	Gehäuse: PBT-GF20
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler	8
Ausführung Steckverbinder	M8

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	8 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Zubehör


Zubehör optional	Verschlusskappe: M8, E73005
------------------	-----------------------------

Bemerkungen


Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss - Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Kontakte: 12, vergoldet; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm



Anschluss





Zentralverteiler

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS

Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 8 x M8; Codierung: A; Kontakte: 3, vergoldet; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm

