




## Hitsattava adapteri prosessiantureille

WELDING ADAPT G1 O-RG



- 1: tiivistyskartio  
 2: G1 sisäkierre  
 3: tiivisterengasura O-renkaalle 26,0 x 3,0

ACS EC 1935/2004 FCM FCM JP FDA

## Sovellutus

|                       |                                     |        |
|-----------------------|-------------------------------------|--------|
| Painealue             | 150 bar                             | 15 MPa |
| Huomautus / painealue | anturin ja adapterin välinen liitos |        |

## Hyväksynyt / testit

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovelluksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
| Turvaohjeet          | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.  |

## Mekaaniset tiedot

|                                            |                                                                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paino [g]                                  | 292,5                                                                                                          |
| Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) pinnan ominaisuudet: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm; O-rengas: FPM; O-rengas: EPDM |
| Anturiliitäntä                             | G 1 tiivistekartio - 27 mm                                                                                     |
| Prosessiliitäntä                           | Hitsattava adapteri Ø 50 mm                                                                                    |
| Tiivistys                                  | Tiiviste                                                                                                       |

## Tarvikkeet

|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Toimitettavat osat | O-renkaat: 1 x (26 x 3 mm), EPDM, FDA:n mukainen, E30438 |
|                    | O-renkaat: 1 x (26 x 3 mm), FKM, FDA:n mukainen, E30437  |

## Huomautuksia

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|