


E12168



Cabo de conexão com conector fêmea

ADOAH080MSS0005B08

Nas tomadas de cabos de 8 polos, as cores dos fios não são padronizadas.
Observe sempre a atribuição de pinos do sensor e das tomadas de cabos (consulte a ficha técnica).



Área de aplicação		
Aplicação	Aplicações industriais / automação industrial	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Capacidade de carga total	[A]	2
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...80
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	284
Dimensões	[mm]	27,5 x 14,5 x 38
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, niquelado
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
Conexão elétrica		
cabo: 5 m, PUR, preto, Ø 6,6 mm; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)		
Conexão elétrica - soquete		
Conexão: 1 x M12, angular; codificação: A; Contatos: 8; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 1...1,5 Nm		


E12168



Cabo de conexão com conector fêmea

ADOAH080MSS0005B08

Conexão



Codificação de
cores conforme
DIN 47100

Cores dos fios :

BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
WH =	branco
YE =	amarelo