




RFID-tunniste

ID-TAG/30X2,8/03 - 64 Kbit



Sovellutus

Käyttölämpötila (aktiivinen) [°C]	-25...85
Huippulämpötila (passiivinen) [°C]	90

Sähköiset tiedot

Toimintataajuus [MHz]	13,56
Muistin koko [bit]	65536
Muistityyppi	FRAM
Sirutyyppe	MB89R112
Blokkien lukumäärä	256
Kappaleen koko [Byte]	32
Uniikki identifointinumero (UID) [Byte]	8
RFID-standardi	ISO 15693
Maks. lukujaksojen määrä	rajoittamaton
Maks. kirjoitusjaksojen määrä	rajoittamaton

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...85
Varastointilämpötila [°C]	-40...90
Suojausluokka	IP 68; IP 69K

Hyväksynät / testit

Radio-hyväksyntä	ISO 15693
------------------	-----------

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	3,85
Asennustapa	asennus ei-metallipinnoille ; ruuvikiinnitys ; liimaus pintaan)
Mitat [mm]	Ø 30 / L = 3
Materiaalit	PPA [ISO 1874: PA6T/6I-GF50]

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------



RFID-tunniste

ID-TAG/30X2,8/03 - 64 Kbit

Muut tiedot

Lukuetäisyys asennettuna ei-metallipinnalle (mm)

ANT410 / DTI110 / DTI410	15
ANT411 / DTI111 / DTI411	20
ANT420 / DTI120 / DTI420 / DTI124 / DTI424 / DTM424 / DTM426	10
ANT421 / DTI121 / DTI421 / DTI125 / DTI425 / DTM425 / DTM427	30
ANT430 / DTI130 / DTI430 / DTI134 / DTI434 / DTM434 / DTM436	25
ANT431 / DTI131 / DTI431 / DTI135 / DTI435 / DTM435 / DTM437	40
ANT513 / DTI213 / DTI513 / DTC510	65
ANT515 / DTI215 / DTI515 / ANT516 / DTI216 / DTI516	30
ANT600 / DTI600	115