
TT3291

Temperatur-Stabsensor

TT-350KFED06- /US/



L = Stablänge entspricht Einbaulänge EL

EC 1935/2004 FCM CN FCM JP

Produktmerkmale			
Messbereich		-40...150 °C	-40...302 °F
Prozessanschluss		Klemmadaption Ø 6 mm	
Einbaulänge EL	[mm]	350	
Einsatzbereich			
Besondere Eigenschaft		Vergoldete Kontakte	
Messelement		1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A)	
Applikation		Hygienebereich	
Medien		Flüssige und gasförmige Medien	
Druckfestigkeit		160 bar	16 MPa
Mindesteintauchtiefe	[mm]	15	
Elektrische Daten			
Schutzklasse		III	
Mess-/Einstellbereich			
Stablänge L	[mm]	350	
Messbereich		-40...150 °C	-40...302 °F
Genauigkeit / Abweichungen			
Genauigkeit	[K]	± (0,15 K + 0,002 x|t|)	
Reaktionszeiten			
Ansprechdynamik T05 / T09	[s]	1 / 3; (nach DIN EN 60751)	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80	
Lagertemperatur	[°C]	-40...100	
Schutzart		IP 68; IP 69K	
Zulassungen / Prüfungen			
Schockfestigkeit		DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit		DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[Jahre]	22831	
UL-Zulassung		Zulassungsnummer UL	K004
		File Nummer UL	E217884
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	63	

TT3291

Temperatur-Stabsensor

TT-350KFED06- /US/

Gehäuse		Zylindrisch
Abmessungen	[mm]	Ø 6 / L = 374
Werkstoffe		1.4404 (Edelstahl / 316L)
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		1.4404 (Edelstahl / 316L) elektropoliert
Prozessanschluss		Klemmadaption Ø 6 mm
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen		Ra < 0,8 µm
Stabdurchmesser	[mm]	6
Einbaulänge EL	[mm]	350

Bemerkungen

Bemerkungen	Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus
	Die Werte für Genauigkeit gelten für bewegtes Wasser.
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: 4, vergoldet



Anschluss

