
E33298

Prozessadapter für SMS-Rohrverschraubung

ADAPT IFM-SMS DN50/2" O-RG



1 Dichtfläche
2 G1 Innengewinde Aseptoflex Vario

ADI-FREE **EC 1935/2004** **FCM** **FCM JP** FDA

Einsatzbereich			
Druckfestigkeit		25 bar	4 MPa
Zulassungen / Prüfungen			
Druckgeräterichtlinie		Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.	
Sicherheitshinweise		Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.	
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	264,6	
Werkstoffe		1.4435 (Edelstahl / 316L)	
Sensorikanschluss		G 1 Innengewinde Aseptoflex Vario	
Prozessanschluss		SMS-Rohrverschraubung DN50 (2") Ø 65 mm	
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen		Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm	
Abdichtung		Dichtring	
Hygieneklasse nach DIN 11866		H4	
Zubehör			
Lieferumfang		O-Ringe: 1 x (24 x 2 mm), EPDM, E30054	
Zubehör optional		O-Ring: 1 x (24 x 2 mm), FKM, E30123	
		O-Ring: 1 x (24 x 2 mm), EPDM, FCM China, E30163	
		Dichtungsring: 1, PEEK, E30124	

E33298

Prozessadapter für SMS-Rohrverschraubung

ADAPT IFM-SMS DN50/2" O-RG

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück