


Cabo de conexão com conector

ASTGN040VAS0020R04



Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; cabo blindado; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Modelo	cabo de Ethernet, código D
Aplicação	áreas úmidas e higiênicas na indústria de alimentos; Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	30 AC / 60 DC
Classe de proteção	III
Capacidade de carga total [A]	4
Capacidade de corrente total (UL) [A]	1,66

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...100
Aviso sobre a temperatura do ambiente	cRUus: ...65 °C
Temperatura ambiente (móvel) [°C]	0...80
Aviso para a temperatura do ambiente deslocada	cRUus: ...65 °C
Proteção	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dados mecânicos

Peso	[g]	1264,8	
Dimensões	[mm]	15,5 x 15,5 x 51,5	
Material do invólucro		PP, sem halogênio	
Material porca		1.4404 (aço inoxidável / 316L)	
Tolerâncias para dobras e deslocamentos		sim	
Tolerâncias para dobras e deslocamentos		raio de flexão em aplicação flexível	mín. 15 x diâmetro do cabo
		velocidade de movimento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
		ciclos de curvatura	> 1 Mio.
		esforço de torção	± 180 °/m

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------



Cabo de conexão com conector

ASTGN040VAS0020R04

Conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Contatos: 4, dourado; Corpo: PP, sem halogênio; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Máx. torque de aperto: 0,6...1,2 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada



Conexão elétrica

cabo: 20 m, MPPE, sem halogênio, cinza, Ø 6,5 mm, blindado; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Conexão



BU =
 OG =
 WH =
 YE =

Cores dos fios :
 azul
 laranja
 branco
 amarelo