


Módulo E/S para máquinas móveis

R360/MODULE/PWM/4...20mA



Área de aplicação

Modelo	Módulo de invólucro
--------	---------------------

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	19,2...28,8 DC
Consumo de corrente [mA]	< 30
Proteção contra inversão de polaridade	sim

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 1
---------------------------------	------------------------------------

Entradas

Quantidade de entradas de PWM	1; (24 V DC $\pm$ 20 % Sinal PWM)
Entradas de frequência PWM [Hz]	122

Saídas

Quantidade de saídas analógicas	1
Corrente da saída analógica [mA]	4...20
Carga máx. [Ω]	600

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Aviso sobre a temperatura do ambiente	fios em movimento -5...105 °C
	fios em repouso -30...105 °C
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Peso [g]	72
Dimensões [mm]	54 x 34 x 15
Materiais	poliamida reforçado com fibra de vidro

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------



Módulo E/S para máquinas móveis

R360/MODULE/PWM/4...20mA

Conexão elétrica

cabo: 0,28 m; / Extremidades de fios equipadas com mangas de extremidade

Entrada

vermelho	+24 V DC
preto	PWM IN
azul	GND

Saída

preto	4...20 mA
azul	GND

Diagramas e curvas

