




- 1 O-Ring 30x2 FKM
- 2 Leckagebohrung
- 3 Dichtfläche
- 4 Innengewinde G1 Aseptoflex Vario
- 5 Dichtring Silikon



EC 1935/2004



Einsatzbereich

Ausführung

Zubehör für, PY200x, : (Anderson Weld-In Tank Shell: 71060A0003),
PM17xx, : (Anderson Weld-In Tank Shell: 71060A0004)

Druckfestigkeit

16 bar

4 MPa

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie

Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch
und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.

Sicherheitshinweise

Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff
muss in allen Applikationen geprüft werden.



Universal-Prozessadapter

ADAPT UNI

Mechanische Daten	
Gewicht	[g] 1019,3
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4435 (Edelstahl / 316L) Oberflächenbeschaffenheit: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm
Sensorikanschluss	G 1 Aseptoflex Vario
Prozessanschluss	Universal-Prozessadapter Anderson Weld-In Tank Shell: 71060A0003; 71060A0004
Abdichtung	Dichtring
Hygieneklasse nach DIN 11866	H4
Zubehör	
Lieferumfang	O-Ringe: 1 x (24 x 2 mm), EPDM, E30054
	O-Ringe: 1 x (30 x 2 mm), FKM
	Dichtringe: 1, Silikon
Zubehör optional	O-Ring: 1 x (24 x 2 mm), FKM, E30123
	O-Ring: 1 x (24 x 2 mm), EPDM, FCM China, E30163
	Dichtungsring: 1, PEEK, E30124
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück