




Tri-Clamp-prosessiadapteri

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2"



CRN EC 1935/2004 FCM FCM JP FDA Hygienic Cleanable

Sovellutus			
Painealue		16 bar	1,6 MPa
Hyväksynnät / testit			
Painelaitedirektiivi		Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.	
Turvaohjeet		Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.	
Mekaaniset tiedot			
Paino [g]		227,5	
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit		haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) pinnan ominaisuudet: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm	
Anturiliitäntä		G 1 sisäkierre Aseptoflex Vario	
Prosessiliitäntä		Clamp DN50 (2") Ø 64 mm DIN 32676 (ISO 2852)	
Suitable for process connections in accordance with the standards		DIN 32676 Reihe A (DIN)	kiinnike DN50
		DIN 32676 Reihe B (ISO)	kiinnike DN42,4, DN48,3
		DIN 32676 Reihe C (ASME BPE)	kiinnike 2"
		ISO 2852	kiinnike DN40, DN51
Tiivistys		Tiiviste	
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan		H4	
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat		O-Ringe: 1 x (24 x 2 mm), EPDM, E30054	
Tarvikkeet (lisävaruste)		O-Ring: 1 x (24 x 2 mm), FKM, E30123	
		O-Ring: 1 x (24 x 2 mm), EPDM, FCM Kiina, E30163	
		Dichtungsring: 1, PEEK, E30124	
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö		1 kpl	